



# 深圳市弗瑞鑫电子有限公司

## 规格承认书

/Specification for approval

客户名 /CUSTOMER :

客户 号/CUSTOMER P. N. \_\_\_\_\_

号/TRX P. N. \_\_\_\_\_

型号/MODEL NO. \_\_\_\_\_

产 品	RoHS	REACH	Halogen 卤
保	■	■	■

制作/prepare	客户 ( ) /customer to confirm (signed)
审 /check	<p>( 后, 惠 壹份)</p> <p>/(signed subscription, please also one copy)</p>
批准/approve	



TRX电容一级代理商

深圳市弗瑞鑫电子有限公司

Add:深圳市宝安区西乡大道302号金源商务大厦B座3楼

Tel:0755-29563634

Fax:0755-27447020

- 2

2 . .

/

/

/

/

	- 2 2 . .		
	/		/
	/		/


 <b>TRX</b> 专注电容器廿年	- 2 2 . .		
	/		/
	/		/

1. /

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①		
②		
③		
④		×
⑤		
⑥		±

2. /

	 <b>TRX</b> <b>TL E 102M</b> <b>X1 440V~</b>
--	---

	- 2 2 . .		
	/		/
	/		/

3. /



4. /


5. /






①		
②		
③		
④		
⑤		

- 2  
2 ..

/ /

/ 5 /

	- 2 2 . .		
	/		/
	/		/

/

°  
°C

°

°

°

/

7. /



	- 2 2 . .		
	/		/
	/		/





- 2  
2 ..

/

/

/

/

					±
		±			
		±			
		±			
		±			



**TRX**  
 专注电容器廿年

- 2  
 2 . .

/

/

/

/

			±
			△ △ △ △ △
			△ △ △ △ △




- 2  
2 ..


/		/	
/		/	

			<p style="font-size: small;">             Approximately 8mm              burner              flame              45°              200 ± 5mm              Tissue paper              Wood board of approximately 10mm in thickness              Test specimen           </p>

			± ±
			± ±
			± ±
			± ±
			± ±

8. /



 <b>TRX</b> 专注电容器廿年		- 2		
	/		2 . .	/
	/			/

9. /







10. /

(1)


(2)

/  
/  
(3)


(4)

x

11. /  
/









ITEM	W	A0	B0	K1	K0	P	F	E	D0	D1	P0	P2	T
DIM	12.0	$4.2^{+0.30}_{-0.30}$	$5.70^{+0.10}_{-0.10}$	--	$2.70^{+0.10}_{-0.10}$	$8.00^{+0.10}_{-0.10}$	$5.50^{+0.10}_{-0.10}$	$1.75^{+0.10}_{-0.10}$	$\phi 1.5^{+0.10}_{-0.00}$	$\phi 1.5^{+0.10}_{-0.10}$	$4.0^{+0.10}_{-0.10}$	$2.0^{+0.10}_{-0.10}$	$0.30^{+0.05}_{-0.05}$
ALTERNATE													







/

Item	Data	Remark
Cover tape adhesion	10 ~ 100g	Carrier tape and cover tape open angle 165 ~ 180° F=300±5mm/minute



/ -			
 <p>标签</p>	 <p>料号</p>		
			

/ -			
			
图示 /	图示 /	图示 /	

/ :			
			
/	/		

" "



	- 2 2 . .		
	/		/
	/		/

12. /

①

②